

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261353 20/11
GTIN	4045197713650
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	A20Q SVVCR/L11
Délka hlavy L_1	50 mm
Šířka hrdla L_4	13,9 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Středové přesazení L_3	14 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L_2	19 mm
Úhel nastavení κ	72,5 stupeň
Užitná hloubka T	9,5 mm
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500