

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 261352 16/11  |
| GTIN           | 4045197713612 |
| Třída artiklu  | 21T           |

## Technický popis

|  |                |
|--|----------------|
| Velikost destiček                            | 11 mm          |
| Ø minimálního předvrtání $D_{min}$           | 23 mm          |
| Délka hlavy $L_1$                            | 40 mm          |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 22      |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička          | VC.. 1103..    |
| ISO kód držáku                               | A16M SVVCR/L11 |
| Středové přesazení $L_3$                     | 14 mm          |
| Šířka hrdla $L_4$                            | 11,9 mm        |
| Celková délka $L$                            | 150 mm         |
| Upínací výška $L_2$                          | 15,5 mm        |
| Úhel nastavení $\kappa$                      | 72,5 stupeň    |
| Užitná hloubka $T$                           | 9,5 mm         |
| Ø stopky $D_s$                               | 16 mm          |
| Norma  | Výrobní norma  |
| Způsob použití                               | pravý          |
| Hloubka vnitřního soustružení do             | 3xD            |
| Vnitřní chlazení                             | ano            |

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Použití       | podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč               |

## Příslušenství

|  |             |
|--|-------------|
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15                               | 674248 TX15 |
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22  | 269028 22   |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659957 500  |