

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260906 16/16
GTIN	4045197713254
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄	20 mm
ISO kód držáku	STGCR/L 1616H16
Délka hlavy L ₁	22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 16T3..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Velikost destiček	16 mm
Velikost stopky	16 mm
Šroub pro podložku	269013 2
Podložka	269005 7
Celková délka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 18	269028 18
Podložka Typ 7	269005 7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500