

HOLEX**Skříň s křídlovými dveřmi s křídlovými celoplechovými dveřmi, Výška: 1000mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	949521 1000
GTIN	4062406082024
Třída artiklu	92S

Popis

Provedení:

Zesílené dveře. Otočná rukojeť DOM s **cylindrickým zámekem**. Police jsou přestavitelné v rastru 15 mm.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035. Dvířka antracitová RAL 7016 **potažená práškovým lakem**, není možné speciální lakování.

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Užitná výška	830 mm
Počet polic	1
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Hmotnost	32 kg

Výška	1000 mm
Hloubka	400 mm
Šířka	930 mm
Tloušťka materiálu	0,8 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	70 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní	450 kg
Úhel otevření dveří	125 stupeň
Výškové nastavení v rastru	15 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Skříň na pořadače

Příslušenství

Přídavná police Typ 935	949524 935
Sada držáků polic pro skříně s křídlovými dveřmi 20dílná	959011