



## Šatní skříň se soklem a cylindrickým zámekem DOM, Počet oddílů: 2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	949601 2
GTIN	4062406082048
Třída artiklu	92S

### Popis

#### POZNÁMKA: Možnost volby barvy

#### Provedení:

Šířka oddílu 300 mm s pevně navařenou policí na klobouky. Tyč na šaty se 3 posuvnými háčky. Dveře s kosočtvercovými větracími otvory a zalisovaným rámečkem na jmenovku. Možnost volby mezi soklem a plastovými nožičkami.

S vysoce kvalitním cylindrickým zámekem.

**Koncept větrání:** Vstup vzduchu v zadním dnu skříňe zaručuje dobré větrání a sušení v oddíle. Přívod vzduchu u speciálních skříňí probíhá skrz otvory nad dozadu odsazeným podstavcem.

#### Norma:

#### DIN 4547

#### Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**. Speciální lakování není možné.

#### Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Volba barev: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Výška: 1800 mm

Šířka: 610 mm

Hloubka: 500 mm

Užitná šířka každého oddílu: 220 mm  
 Užitná hloubka každého oddílu: 465 mm  
 Užitná výška každého oddílu na šaty: 1270 mm

## Technický popis

Norma	DIN 4547
Jmenovka	ne
Hmotnost	43 kg
Větrací drážky na dveřích	ano
Počet oddílů	2
Počet pevných polic	1
Užitná šířka každého oddílu	220 mm
Počet tyčí na šaty	1
Šikmá stříška	ne
Výška	1800 mm
Možnost odstínů na přání	ne
Užitná výška každého oddílu na šaty	1270 mm
Provedení zámku	Cylindrický zámek
Užitná výška každého odkládacího prostoru	345 mm
Hloubka	500 mm
Provedení podstavce	Podstavec
Užitná hloubka každého oddílu	465 mm
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Hloubka polic	465 mm
Šířka	610 mm
Police šířka	220 mm
Tloušťka materiálu	0,8 mm
Úhel otevření dveří	110 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Druh produktu

Šatní skříň

**Příslušenství**

Raminko na saty ks 10	949775 10
Vanicka na boty z plastu Typ 1	949761 1
Raminko na saty ks 1	949775 1
Zrcatko Typ 1	949770 1
Dodatečna policka na boty Šířka oddílu 300 mm	949760 300