



Šatní skříň se soklem a cylindrickým zámkem DOM, Počet oddílů: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	949601 3
GTIN	4062406082055
Třída artiklu	92S

Popis

POZNÁMKA: Možnost volby barvy

Provedení:

Šířka oddílu 300 mm s pevně navařenou policí na klobouky. Tyč na šaty se 3 posuvnými háčky. Dveře s kosočtvercovými větracími otvory a zalisovaným rámečkem na jmenovku. Možnost volby mezi soklem a plastovými nožičkami.

S vysoce kvalitním cylindrickým zámkem.

Koncept větrání: Vstup vzduchu v zadním dnu skříně zaručuje dobré větrání a sušení v oddíle. Přívod vzduchu u speciálních skříní probíhá skrz otvory nad dozadu odsazeným podstavcem.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**. Speciální lakování není možné.

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Volba barev: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Výška: 1800 mm

Šířka: 900 mm

Hloubka: 500 mm

Užitná šířka každého oddílu: 220 mm
Užitná hloubka každého oddílu: 465 mm
Užitná výška každého oddílu na šaty: 1270 mm

Technický popis

Hloubka	500 mm
Provedení zámku	Cylindrický zámek
Počet oddílů	3
Výška	1800 mm
Provedení podstavce	Podstavec
Hmotnost	64 kg
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Užitná hloubka každého oddílu	465 mm
Užitná výška každého oddílu na šaty	1270 mm
Počet pevných polic	1
Norma	DIN 4547
Větrací drážky na dveřích	ano
Užitná výška každého odkládacího prostoru	345 mm
Hloubka polic	465 mm
Počet tyčí na šaty	1
Šikmá stříška	ne
Možnost odstínů na práni	ne
Šířka	900 mm
Užitná šířka každého oddílu	220 mm
Police šířka	220 mm
Jmenovka	ne
Tloušťka materiálu	0,8 mm
Úhel otevření dveří	110 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Druh produktu

Šatní skříň

Příslušenství

Raminko na saty ks 10

949775 10

Dodatečná policka na boty Šířka oddílu 300 mm

949760 300

Raminko na saty ks 1

949775 1

Zrcatko Typ 1

949770 1

Vanicka na boty z plastu Typ 1

949761 1