

HOLEX**Šatní skříň se soklem a bezpečnostním zámekem s otočnou závorou, Počet oddílů: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	949602 2
GTIN	4062406082079
Třída artiklu	92S

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Šířka oddílu 300 mm s pevně navařenou policí na klobouky. Tyč na šaty se 3 posuvnými háčky. Dveře s kosočtvercovými větracími otvory a zalisovaným rámečkem na jmenovku. Možnost volby mezi soklem a plastovými nožičkami.

Zámek s otočnou závorou, uzamykatelný pomocí kladky do vel. 40 (není součástí dodávky).

Koncept větrání: Vstup vzduchu v zadním dnu skříně zaručuje dobré větrání a sušení v oddíle. Přívod vzduchu u speciálních skříní probíhá skrz otvory nad dozadu odsazeným podstavcem.

Norma:**DIN 4547****Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**. Speciální lakování není možné.

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Volba barev: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Výška: 1800 mm

Šířka: 610 mm

Hloubka: 500 mm
 Užitená šířka každého oddílu: 220 mm
 Užitená hloubka každého oddílu: 465 mm
 Užitená výška každého oddílu na šaty: 1270 mm

Technický popis

Hloubka polic	465 mm
Šířka	610 mm
Pro visací zámek	ano
Možnost odstínů na přání	ne
Počet pevných polic	1
Hmotnost	43 kg
Výška	1800 mm
Užitená výška každého oddílu na šaty	1270 mm
Větrací drážky na dveřích	ano
Provedení zámku	Bezpečnostní uzávěr s otočnou zástrčkou
Norma	DIN 4547
Užitená výška každého odkládacího prostoru	345 mm
Jmenovka	ne
Police šířka	220 mm
Hloubka	500 mm
Užitená hloubka každého oddílu	465 mm
Užitená šířka každého oddílu	220 mm
Provedení podstavce	Podstavec
Počet oddílů	2
Počet tyčí na šaty	1
Pro visací zámek s \varnothing třmenu do	6 mm
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Šikmá stříška	ne
Tloušťka materiálu	0,8 mm

Úhel otevření dveří	110 stupeň
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatní skříň

Příslušenství

Raminko na saty ks 10	949775 10
Zrcatko Typ 1	949770 1
Visací zámek pozinkovaný různé klíče Typ 40	085822 40
Přesný cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085875 40
Dodatečná policka na boty Šířka oddílu 300 mm	949760 300
Vanicka na boty z plastu Typ 1	949761 1
Raminko na saty ks 1	949775 1