

HOLEX**Šatní skříň se šikmou stříškou, soklem a bezpečnostním zámekem s otočnou závorou, Počet oddílů: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo

949621 2

GTIN

Třída artiklu

92S

Popis**Provedení:**

Korpus má šikmou stříšku, která brání odkládání předmětů. Šířka oddílu 300 mm s pevně přivařenou horní policí. Šatní tyč má 3 posuvné háky. Dvířka s károvým děrováním pro větrání a vlisovaným rámečkem pro štítek. Lze zvolit podstavec nebo plastové patky.

Zámek s otočnou závorou, uzamykatelný pomocí kladky do vel. 40 (není součástí dodávky).

Norma:**DIN 4547****Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak**. Speciální lakování není možné.

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Užitná hloubka každého oddílu

465 mm

Čelní strana skříně

Celoplechová křídlová dvířka

Výška vzadu	2000 mm
Police šířka	220 mm
Pro visací zámek	ano
Provedení zámku	Bezpečnostní uzávěr s otočnou zástrčkou
Počet pevných polic	1
Možnost odstínů na přání	ne
Hmotnost	49 kg
Šikmá stříška	ano
Užitná šířka každého oddílu	220 mm
Provedení podstavce	Podstavec
Vhodné pro integrální helmu	ano
Hloubka polic	465 mm
Počet tyčí na šaty	1
Pro visací zámek s Ø třmenu do	6 mm
Výška vpředu	1800 mm
Šířka	610 mm
Počet oddílů	2
Větrací drážky na dveřích	ano
Hloubka	500 mm
Norma	DIN 4547
Užitná výška každého oddílu na šaty	1260 mm
Užitná výška každého odkládacího prostoru se šikmou stříškou	360 - 530 mm
Tloušťka materiálu	0,8 mm
Úhel otevření dveří	110 stupeň
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatní skříň

Příslušenství

Dodatečná policka na boty Šířka oddílu 300 mm	949760 300
Vanicka na boty z plastu Typ 1	949761 1
Ramínko na saty ks 1	949775 1
Přesný cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085875 40
Zrcátko Typ 1	949770 1
Ramínko na saty ks 10	949775 10