


**HOLEX**

**Šatní skříň se šikmou stříškou, plastovými nohami a bezpečnostním zámekem s otočnou závorou, Počet oddílů: 4**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo

949623 4

GTIN

Třída artiklu

92S

## Popis

### Provedení:

Korpus má šikmou stříšku, která brání odkládání předmětů. Šířka oddílu 300 mm s pevně přivařenou horní policí. Šatní tyč má 3 posuvné háky. Dvířka s károvým děrováním pro větrání a vlisovaným rámečkem pro štítek. Lze zvolit podstavec nebo plastové patky.

Zámek s otočnou závorou, uzamykatelný pomocí kladky do vel. 40 (není součástí dodávky).

### Norma:

**DIN 4547**

### Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak**. Speciální lakování není možné.

### Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

## Technický popis

Šikmá stříška

ano

Pro visací zámek

ano

Užitná hloubka každého oddílu	465 mm
Police šířka	220 mm
Šířka	1190 mm
Větrací drážky na dveřích	ano
Výška vpředu	1800 mm
Počet pevných polic	1
Počet tyčí na šaty	1
Provedení podstavce	Plastové nožky
Hloubka	500 mm
Norma	DIN 4547
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Vhodné pro integrální helmu	ano
Užitná výška každého oddílu na šaty	1260 mm
Hloubka polic	465 mm
Užitná výška každého odkládacího prostoru se šikmou stříškou	360 - 530 mm
Výška vzadu	2000 mm
Možnost odstínů na přání	ne
Pro visací zámek s Ø třmenu do	6 mm
Provedení zámku	Bezpečnostní uzávěr s otočnou zástrčkou
Hmotnost	83 kg
Počet oddílů	4
Užitná šířka každého oddílu	220 mm
Tloušťka materiálu	0,8 mm
Úhel otevření dveří	110 stupeň
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatní skříň

**Příslušenství**

Ramínko na saty ks 10	949775 10
Dodatečná políčka na boty Šířka oddílu 300 mm	949760 300
Vaníčka na boty z plastu Typ 1	949761 1
Přesný cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085875 40
Zrcátko Typ 1	949770 1
Ramínko na saty ks 1	949775 1