



Šatní skříň s lavicí k sezení a cylindrickým zámekem DOM, Počet oddílů: 2



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 949624 2 |
| GTIN | 4062406082284 |
| Třída artiklu | 92S |

Popis

POZNÁMKA: Možnost volby barvy

Provedení:

Šířka oddílu 300 mm s pevně navařenou policí na klobouky. Tyč na šaty se 3 posuvnými háčky. Dveře s karo-větracími otvory a zalisovaným rámečkem na jmenovku. Bukové latě na sezení standardních rozměrů, s profilem 60×35 mm, ze všech stran hoblované, nahoře zaoblené, lakované transparentním lakem..

S vysoce kvalitním cylindrickým zámekem.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**. Speciální lakování není možné.

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení. Volba barev: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Výška: 2090 mm

Šířka: 610 mm

Hloubka: 500 mm

Užitná šířka každého oddílu: 230 mm

Užitná hloubka každého oddílu: 465 mm

Užitná výška každého oddílu na šaty: 1260 mm

Technický popis

| | |
|---|------------------------------|
| Výška | 2090 mm |
| Užitná hloubka každého oddílu | 465 mm |
| Výška lavice na sezení | 420 mm |
| Hloubka | 500 mm |
| Užitná výška každého oddílu na šaty | 1260 mm |
| Hmotnost | 45 kg |
| Hloubka lavice na sezení | 315 mm |
| Šířka | 610 mm |
| Hloubka polic | 465 mm |
| Užitná výška každého odkládacího prostoru | 345 mm |
| Police šířka | 220 mm |
| Počet oddílů | 2 |
| Užitná šířka každého oddílu | 230 mm |
| Tloušťka materiálu | 0,8 mm |
| Úhel otevření dveří | 110 stupeň |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Druh produktu | Šatní skříň |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| Raminko na saty ks 10 | 949775 10 |
| Zrcatko ks 1 | 949770 1 |
| Raminko na saty ks 1 | 949775 1 |
| Vanicka na boty z plastu ks 1 | 949761 1 |
| Dodatečna policka na boty Šířka oddílu 300 mm | 949760 300 |

