



## Šatní skříň s lavicí k sezení a cylindrickým zámekem DOM, Počet oddílů: 4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	949624 4
GTIN	4062406082307
Třída artiklu	92S

### Popis

#### POZNÁMKA: Možnost volby barvy

#### Provedení:

Šířka oddílu 300 mm s pevně navařenou policí na klobouky. Tyč na šaty se 3 posuvnými háčky. Dveře s karo-větracími otvory a zalisovaným rámečkem na jmenovku. Bukové latě na sezení standardních rozměrů, s profilem 60×35 mm, ze všech stran hoblované, nahoře zaoblené, lakované transparentním lakem..

S vysoce kvalitním cylindrickým zámekem.

#### Norma:

#### DIN 4547

#### Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**. Speciální lakování není možné.

#### Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení. Volba barev: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Výška: 2090 mm

Šířka: 1190 mm

Hloubka: 500 mm

Užitná šířka každého oddílu: 230 mm

Užitná hloubka každého oddílu: 465 mm

Užitná výška každého oddílu na šaty: 1260 mm

### Technický popis

Užitná hloubka každého oddílu	465 mm
Výška lavice na sezení	420 mm
Šířka	1190 mm
Počet oddílů	4
Výška	2090 mm
Police šířka	220 mm
Užitná šířka každého oddílu	230 mm
Užitná výška každého odkládacího prostoru	345 mm
Hmotnost	80 kg
Hloubka	500 mm
Užitná výška každého oddílu na šaty	1260 mm
Hloubka lavice na sezení	315 mm
Hloubka polic	465 mm
Tloušťka materiálu	0,8 mm
Úhel otevření dveří	110 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatní skříň

### Příslušenství

Zrcatko ks 1	949770 1
Raminko na saty ks 1	949775 1
Vanicka na boty z plastu ks 1	949761 1
Raminko na saty ks 10	949775 10
Dodatečna policka na boty Šířka oddílu 300 mm	949760 300

