



Šatní skříň, oddíly, se soklem a bezpečnostním zámekem s otočnou závorou, Počet oddílů: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	949702 2
GTIN	4062406082420
Třída artiklu	92S

Popis

POZNÁMKA: Možnost volby barvy

Provedení:

Šatní skříň s extra širokou, rozdělenou přihrádkou pro černo bílé oddělení. Dělicí příčka uvnitř jednoho oddílu slouží k hygienickému oddělení civilního oděvu od oděvu pracovního. Dvě křídlová dvířka zavírající se směrem k sobě lze centrálně zamknout zámek. Provedení šatní skříně jak je popsáno pod č. 949601.

Zámek s otočnou závorou, uzamykatelný pomocí kladky do vel. 40 (není součástí dodávky).

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**. Speciální lakování není možné.

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Volba barev: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Výška: 1800 mm

Šířka: 610 mm

Hloubka: 500 mm

Technický list

Užitná šířka každého oddílu: 2 × 240 mm
Užitná hloubka každého oddílu: 465 mm
Užitná výška každého oddílu na šaty: 1260 mm

Technický popis

Výška	1800 mm
Užitná hloubka každého oddílu	465 mm
Hloubka polic	465 mm
Užitná výška každého oddílu na šaty	1260 mm
Hloubka	500 mm
Užitná šířka každého oddílu	2 × 240 mm
Hmotnost	43 kg
Užitná výška každého odkládacího prostoru	345 mm
Šířka	610 mm
Police šířka	220 mm
Tloušťka materiálu	0,8 mm
Úhel otevření dveří	110 stupeň
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatní skříň

Příslušenství

Dodatečná policka na boty Šířka oddílu 300 mm	949760 300
Vanicka na boty z plastu ks 1	949761 1
Přesný cylindrický zámek s vysokým třmenem různé klíče Ø pouzdra 40 mm	085875 40
Visací zámek pozinkovaný různé klíče Typ 40	085822 40
Zrcatko ks 1	949770 1
Raminko na saty ks 10	949775 10
Raminko na saty ks 1	949775 1

