

**Lavice k sezení s roštem na boty, volně stojící buk, Typ: 1000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	949820 1000
GTIN	4062406082680
Třída artiklu	92S

**Popis****Provedení:**

Stabilní konstrukce ze 4hranné trubky 30×30 mm. Latě na sezení s profilem 60×30 mm, pro komfortní sezení. S nastavitelnými podlahovými kluzáky pro jednoduché vyrovnávání úrovně (10 mm). Rošty na boty s 5 příčkami ze 4hranné trubky.

Latě na sezení z hoblovaných a ze všech stran zaoblených lišt z tvrdého dřeva, průhledně lakované. S přirozenými barevnými rozdíly.

**Lakování:**

Ocelová konstrukce černošedá s povlakem. Není možné žádné zvláštní lakování.

**Technický popis**

Výškové vyrovnání možné do	10 mm
Šířka	1000 mm
Hmotnost	11,5 kg
Materiál latě na sezení	Zaoblené lišty z tvrdého dřeva buk, průhledně lakované
Latě na sezení v profilu	60×30 mm
Materiál nohy	Konstrukce 4hranné trubky
Počet nohou	4

Hloubka	353 mm
Možnost odstínů na přání	ne
Výška	450 mm
Druh produktu	Lavice k sezení