



Kombinovaný brusný kotouč PREMIUM*** CUT AND GRIND, Ø kotouče: 115mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	563220 115
GTIN	9003170019132
Třída artiklu	53T

Popis

Provedení:

Tenký **kombinovaný brusný kotouč** se strukturou Multilayer pro vysokou stabilitu, s ochranou proti hlubokému řezu v oblasti záhybů.

Použití:

Pro dělení a snadné úběrové broušení bez výměny nástroje.

Specifikace:

A46Q-BFXA.

Technický popis

Maximální počet otáček	13300 min ⁻¹
Popis tvaru	zalomený
Ø otvoru	22,23 mm
Šířka kotouče	2 mm
Specifikace	A46Q-BFXA

Ø kotouče	115 mm
Pro tloušťky materiálů	6 - 10 mm
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	20-30 stupeň
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	ocel
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
suché	vhodný		