



Malý dělicí kotouč 1,1mm SG EXTRA ÚZKÝ, Ø kotouče: 75mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	563411 75
GTIN	4007220239377
Třída artiklu	55T

Popis

Provedení:

- **Brusivo, pojivo, aktivní brusné přísady i armování dělicích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího možného dělicího výkonu a životnosti příslušné oblasti použití.**
- **Tenké dělicí kotouče (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) jsou vhodné speciálně pro rychlé řezy bez otřepů s nízkým tepelným zatížením. U starších úhlových brusek je nutno dbát na přesné upnutí. Dělicí kotouče od 2,0 mm tloušťky kotouče vykazují zvýšenou stabilitu stran, tuhost a životnost..**
- **Typy: Dělicí kotouče rovné (tvar 41) nebo zalomené (tvar 42).**

Velmi úzký **malý dělicí kotouč** speciálně pro zúžená místa pro použití u pneumatických nebo elektrických přímých brusek. Použití s upínacím trnem č. 563415. **Specifikace: A60P-SG.**

Specifikace:

A60P-SG STEELOX.

Upozornění:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu. Dělicí kotouče INOX používejte se sníženou reznou rychlostí.

Technický popis

Šířka kotouče	1,1 mm
Popis tvaru	přímý
Tvar	41
Maximální počet otáček	20300 min ⁻¹
Ø otvoru	6 mm
Specifikace	A60P-SG
Ø kotouče	75 mm
Pro tloušťky materiálů	3,3 - 5,5 mm
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Pohonný agregát	Přímé brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		

Uni	omezené použití
suché	vhodný

Příslušenství

Upínací trn pro malý dělicí kotouč Vhodné pro Ø otvoru 6 mm	563415 6
---	----------