



Sada nástrčných klíčů 1/4 palce; 1/2 palcový čtyřhran 38dílná, Typ: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	630016 6
GTIN	4018754260638
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120.**

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 – M20.

Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M18.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

1/4palcové nástrčné hlavice 6hranné: 9 ks č. 631000 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

1/2palcové nástrčné hlavice 6hranné: 10 ks č. 642200 vel. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

1/4palcové zástrčné hlavice 6hranné: 3 ks č. 631700 vel. 3; 4; 5

1/2palcové zástrčné hlavice 6hranné: 5 ks č. 643200 vel. 6; 8; 10; 12; 14

Vratidlo 1/4 palce: 1 ks č. 633000 vel. 116

Vratidlo 1/2 palce: 1 ks č. 641300 vel. 300

1/4palcový nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632800 vel. 150

Prodloužení 1/4 palce: 2 ks č. 632400 vel. 50; 150

Prodloužení 1/2 palce: 2 ks č. 641000 vel. 130; 255

Kardanový kloub 1/4 palce: 1 ks č. 633500 vel. 1/4

Kardanový kloub 1/2 palce: 1 ks č. 641600 vel. 1/2

Ráčna 1/4 palce: 1 ks č. 632000 vel. 1/4

Ráčna 1/2 palce: 1 ks č. 640100 vel. 1/2

Uložení v: ABS plastový box

Technický popis

Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	3-14 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Upínací 4hran	1/4 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	4-30 mm
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Počet dílů	38
Obal	ABS plastový box
Délka	454 mm
Šířka	253 mm
Výška	64 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641000 255
Příčná rukojeť, 1/4 palce Celková délka mm	633000
Nástavec s rukojetí, 1/4 palce Celková délka mm	632800
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcedlouhá 6hran 5 mm	631700 5
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm	642200 21
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631000 5,5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4 mm	631000 4
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 24 mm	642200 24
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm	642200 18
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 27 mm	642200 27
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641000 130
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcedlouhá 6hran 4 mm	631700 4

6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 6 mm	643200 6
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 8 mm	643200 8
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642200 19
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631000 10
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 150 mm	632400 150
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631000 11
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm	642200 16
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 30 mm	642200 30
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 12 mm	643200 12
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 22 mm	642200 22
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 14 mm	643200 14
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 9 mm	631000 9
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631000 6
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm	642200 13
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm	631000 5
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 10 mm	643200 10
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631000 7
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 50 mm	632400 50
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642200 17
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631000 8
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palce dlouhá 6hran 3 mm	631700 3
Příčná rukojeť, 1/4 palce Celková délka 116 mm	633000 116
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce Typ 1/2	640100 1/2
Kardanový kloub, 1/4 palce Typ 1/4	633500 1/4
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce Typ 1/4	632000 1/4
Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2	641600 1/2
Nástavec s rukojetí, 1/4 palce Celková délka 150 mm	632800 150
Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 300 mm	641300 300