



Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 22dílná, Typ: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	630266 6
GTIN	4018754261499
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 – M8 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M8.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hran: 13 ks č. 631000 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

6hranné zástrčné hlavice: 4 ks č. 631700 vel. 3; 4; 5; 6

Vratidlo: 1 ks č. 633000 vel. 116

Nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632800 vel. 150

Prodloužení: 1 ks č. 632400 vel. 150

Kardanův kloub: 1 ks č. 633500 vel. 1/4

Ráčna: 1 ks č. 632000 vel. 1/4

Uložení v: ABS plastový box

Výška: 57 mm

Upínací 4-hran: 1/4 palec

Rozsah velikosti klíčů 6-hr. nástrčné klíče: 3,5-13 mm

Rozsah velikosti klíčů 6-hr. maticové klíče: 3-6 mm

Technický popis

Upínací 4-hran	1/4 palec
Rozsah velikosti klíčů 6-hr. maticové klíče	3-6 mm
Rozsah velikosti klíčů 6-hr. nástrčné klíče	3,5-13 mm
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Obal	ABS plastový box
Délka	227 mm
Šířka	131 mm
Výška	57 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631000 11
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631000 6
6hranná vložka šroubovaku 1/4 palce dlouhá 6-hran 3 mm	631700 3
6hranná vložka šroubovaku 1/4 palce dlouhá 6-hran 4 mm	631700 4
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 13 mm	631000 13
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4,5 mm	631000 4,5
6hranná vložka šroubovaku 1/4 palce dlouhá 6-hran 6 mm	631700 6
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 9 mm	631000 9
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631000 10
Kardanový kloub, 1/4 palce Typ	633500
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631000 5,5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 12 mm	631000 12
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4 mm	631000 4
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce Typ	632000
Nástavec s rukojetí, 1/4 palce Celková délka mm	632800

Příčná rukojeť, 1/4 palce Celková délka mm	633000
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 3,5 mm	631000 3,5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm	631000 5
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 150 mm	632400 150
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631000 8
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631000 7
6hranná vložka sroubovaku 1/4 palce dlouhá 6-hran 5 mm	631700 5