



Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 13-dílná, Typ: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	630066 6
GTIN	4018754261505
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 – M8.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hran: 9 ks č. 631000 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Prodloužení: 2 ks č. 632400 vel. 50; 150

Kardanův kloub: 1 ks č. 633500 vel. 1/4

Ráčna: 1 ks č. 632000 vel. 1/4

Uložení v: ABS plastový box

Výška: 57 mm

Upínací 4-hran: 1/4 palec

Rozsah velikosti klíčů 6-hr. nástrčné klíče: 4-13 mm

Technický popis

Upínací 4-hran	1/4 palec
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč

Rozsah velikosti klíčů 6-hr. nástrčné klíče	4-13 mm
Délka	227 mm
Šířka	131 mm
Výška	57 mm
s funkcí QuickRelease	ne
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631000 7
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631000 8
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm	631000 5
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce Typ	632000
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4 mm	631000 4
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 150 mm	632400 150
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631000 11
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 13 mm	631000 13
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 50 mm	632400 50
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631000 5,5
Kardanový kloub, 1/4 palce Typ	633500
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631000 10
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631000 6