

**Garant****POMX 10T5ZEER M, HB9645, Typ: INOX****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 213184 INOX   |
| GTIN           | 4045197714923 |
| Třída artiklu  | 21A           |

**Popis****Provedení:**

Stabilní provedení destiček (tloušťka = 5,9 mm).

Pozitivní geometrie pro vysoký posuv.

Délka rovných břitů: 2 mm pro vysokou kvalitu povrchu.

Obzvláště hospodárné díky 5 břitům.

Pro přednostní použití při obtížném použití (přerušované řezy).

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p\max} = 2,2$  mm.

**Technický popis**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Typ                                  | INOX            |
| Rádus pro programování u $a_p$ max   | 4,8 mm          |
| Posuv $f_z$ na zub                   | 1 mm            |
| Počet výměn/řezání                   | 5               |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | POMX 10T5ZEER M |

|                |  |
|----------------|--|
| Typ            | HB9645                                     |
| Řezný materiál | TK   |
| Druh produktu  | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |

### Údaje o uživateli

|                              | Použití | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|---------|----------------|---------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný  | 150 m/min      | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný  | 120 m/min      | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | vhodný  | 70 m/min       | S       |
| mokrý max.                   | vhodný  |                |         |
| Vzduch                       | vhodný  |                |         |