

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/12mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 250034 25/12 |
| GTIN | 4062406082949 |
| Třída artiklu | 21U |

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| ISO kód držáku | A25X DCLNR/L12 |
| Úhel nastavení κ | 95 stupeň |
| Velikost destiček | 12 mm |
| Středové přesazení L_3 | 17 mm |
| Podložka | 259033 2 |
| Ø minimálního předvrtání D_{min} | 29,5 mm |
| Šroub podložky | 259027 2 |
| Celková délka L | 225 mm |
| Upínací výška L_2 | 24,3 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1204.. |
| Příložka, šroub, O-kroužek | 259036 1 |
| Ø stopky D_s | 25 mm |
| Norma | Výrobní norma |
| Způsob použití | pravý |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 3xD |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Použití | podélné soustružení, vnitřní |

Druh produktu

vyvrtávací tyč