

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 32/12mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250034 32/12
GTIN	4062406082956
Třída artiklu	21U

Technický popis

ISO kód držáku	A32X DCLNR/L12
Celková délka L	288 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	38 mm
Středové přesazení L_3	22 mm
Šroub podložky	259027 2
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Velikost destiček	12 mm
Podložka	259033 2
Upínací výška L_2	31 mm
Příložka, šroub, O-kroužek	259036 1
Ø stopky D_s	35 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč