

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/12mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250035 25/12
GTIN	4062406082963
Třída artiklu	21U

Technický popis

Středové přesazení L_3	17 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	29,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
ISO kód držáku	A25X DCLNR/L12
Šroub podložky	259027 2
Velikost destiček	12 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Podložka	259033 2
Upínací výška L_2	24,3 mm
Celková délka L	225 mm
Příložka, šroub, O-kroužek	259036 1
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč