

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl, vlevo otevřený, vpravo 4 zásuvky, bambusová deska, 20×20G,
Délka desky: 1500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	921001 1500
GTIN	4062406082802
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Zásuvkový blok s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze.

Odsazený otevřený plášť pro ergonomické sezení.

Korpus zásuvek vždy světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**. Čela zásuvek barevně variabilní. Bez rušivých hran po obvodu pro optimální čištění a využití plochy pomocí organizérů (boxy, vložky z tvrzené pěny, dělicí lišty s drážkami). Uchycení zásuvek v rastru 25 mm.

Zamykací systém s cylindrickým zámekem s 5 stavitky a modulární zásuvnou vložkou. Vhodné pro zamykací zařízení.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**. **Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Hmotnost	125,6 kg
Pracovní deska délka	1500 mm
Hloubka podstavce	700 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	525 mm
Výška	850 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Řada	Ready-to-go
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	800 kg
Počet zásuvek	4
Šířka podstavce	1300 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Dílenská sada Počet nástrojů 26	955081 26
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Sada zásobníků na drobné díly easyPick Typ 75/2	950300 75/2
Sada zásobníků na drobné díly easyPick Typ 75/1	950300 75/1
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Sada pro orýsování a řezání Počet nástrojů 8	954895 8
Rohož pro zásuvky Rozměr v G 20X20	951830 20X20
Sada očkoplochých klíčů Počet nástrojů 20	952505 20
Sada kleští Počet nástrojů 5	954305 5
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 20X20	951910 20X20
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek,5-dílná Rozměr v G 20X20	951885 20X20
Sada zásobníků na drobné díly easyPick Typ 75/3	950300 75/3
Sada nástrčných klíčů 1/2 palce Počet nástrojů 32	953821 32
Zásuvka Výška čela zásuvky 200 mm	927800 200
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 150/5	950320 150/5
Demontážní nástroj Typ 1	950070 1
Sada nástrčných klíčů 1/4 a 1/2 palce Počet nástrojů 37	953828 37
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 100/1	950320 100/1
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 100/3	950320 100/3
Sada kleští Počet nástrojů 5	954295 5
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 75/1	950320 75/1
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zástrčky Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 150/4	950320 150/4

Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 100/2	950320 100/2
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927800 150
Sada šroubováků Počet nástrojů 10	953521 10
Sada nástrčných klíčů 1/4 a 1/2 palce Počet nástrojů 39	953833 39
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 003	950050 003
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 75/2	950320 75/2
Sada čistícího prostředku a konzervačního oleje Typ 1	926403 1
Sada dílenských pilníků Počet nástrojů 6	952253 6
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 75/3	950320 75/3
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Dílenská sada Počet nástrojů 22	955071 22
Sada kleští Počet nástrojů 5	954306 5
Sada šroubováků Počet nástrojů 10	953522 10
Dílenská sada Počet nástrojů 22	955072 22