

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl, vlevo dvířka, vpravo 4 zásuvky, dlouhá zásuvka, deska z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 1500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	921124 1500
GTIN	4062406083090
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Centrální zamykání skříňky se zásuvkami pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze.

Korpus zásuvek vždy světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**. Čela zásuvek barevně variabilní. Bez rušivých hran po obvodu pro optimální čištění a využití plochy pomocí organizérů (boxy, vložky z tvrzené pěny, dělicí lišty s drážkami). Uchycení zásuvek v rastru 25 mm. Zamykací systém s cylindrickým zámkem s 5 stavítka a modulární zásuvnou vložkou. Vhodné pro zamykací zařízení.

S dlouhou zásuvkou pro skladování velkých nástrojů.

**Osazení:**

Výška dvířek (vlevo) mm: 325

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 50, 75, 75, 125

Výška čela zásuvky dlouhá zásuvka mm: 125

**Zvláštní příslušenství:**

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

## Technický popis

Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Hloubka podstavce	700 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Šířka podstavce	1300 mm
Řada	Ready-to-go
Počet zásuvek	4
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	800 kg
Užitná výška zásuvkové skříňky	325 mm
Užitná hloubka korpusu lampy	500 mm
Výška	850 mm
Pracovní deska délka	1500 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Užitná šířka dlouhé zásuvky	1100 mm
Hmotnost	150,1 kg
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Pracovní stůl

## Příslušenství

Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Dílenská sada Počet nástrojů 26	955081 26
Rohož pro zásuvky Rozměr v G 20X20	951830 20X20
Sada zásobníků na drobné díly easyPick Typ 50/3	950300 50/3
Sada zásobníků na drobné díly easyPick Typ 75/1	950300 75/1
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 100/3	950320 100/3
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek,5-dílná Rozměr v G 20X20	951885 20X20
Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm	927800 125
Sada očkoplochých klíčů Počet nástrojů 20	952505 20
Demontážní nástroj Typ 1	950070 1
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 125/6	950320 125/6
Sada nástrčných klíčů 1/4 a 1/2 palce Počet nástrojů 39	953833 39
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 125/1	950320 125/1
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Podložka z měkkého PVC transparentní Šířka 1500 mm	951951 1500
Sada nástrčných klíčů 1/2 palce Počet nástrojů 32	953821 32
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 003	950050 003
Sada kleští Počet nástrojů 5	954305 5
Sada zásobníků na drobné díly easyPick Typ 50/2	950300 50/2
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 75/2	950320 75/2

Sada kleští Počet nástrojů 5	954295 5
Sada dílenských pilníků Počet nástrojů 6	952253 6
Sada pro orýsování a řezání Počet nástrojů 8	954895 8
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 100/2	950320 100/2
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 75/1	950320 75/1
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 125/3	950320 125/3
Sada zásobníků na drobné díly easyPick Typ 75/2	950300 75/2
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 100/1	950320 100/1
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 20X20	951910 20X20
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Sada šroubováků Počet nástrojů 10	953521 10
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 75/3	950320 75/3
Zásuvka Výška čela zásuvky 50 mm	927800 50
Sada zásobníků na drobné díly easyPick Typ 75/3	950300 75/3
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 125/4	950320 125/4
Sada zásobníků na drobné díly easyPick Typ 50/1	950300 50/1
Sada nástrčných klíčů 1/4 a 1/2 palce Počet nástrojů 37	953828 37
Dílenská sada Počet nástrojů 22	955071 22
Dílenská sada Počet nástrojů 22	955072 22
Sada šroubováků Počet nástrojů 10	953522 10
Sada kleští Počet nástrojů 5	954306 5