

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario Basic, se zadní stěnou, výška 850 mm, bambusová deska,  
Délka desky: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922021 1000
GTIN	4062406083144
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Přídavná zadní stěna pro zvýšení nosnosti. S 1 × párem rohových plechů pro vyztužení.

**Rozsah dodávky:**

2 × podnože, 1 × pár rohových plechů, 1 × dvoudílná zadní stěna, pracovní deska.

**Zvláštní příslušenství:**

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

**Lakování:**

Korpus a podnože světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Materiál pracovní desky	Bambus
Pracovní deska délka	1000 mm

Hmotnost	50 kg
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Výška	850 mm
Řada	vario Basic
Pracovní deska hloubka	750 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	600 kg
Tloušťka desky	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovní stůl

## Příslušenství

Zadní stěna / odkládací poličkajednodílná Vhodné pro délku desek 1000 mm	927140 1000
Tloušťka pracovní desky 50 mmz křížem klíženého bambusu Délka desky 1000 mm	926001 1000
Stolové podnože Výška 800 mm	927000 800
Rohový plech Typ 1	927122 1