

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario Basic, se zadní stěnou, výška 850 mm, bambusová deska,
Délka desky: 2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922021 2000
GTIN	4062406083168
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Přídavná zadní stěna pro zvýšení nosnosti. S 1 × párem rohových plechů pro vyztužení.

Rozsah dodávky:

2 × podnože, 1 × pár rohových plechů, 1 × dvoudílná zadní stěna, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus a podnože světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Řada	vario Basic
Výška	850 mm
Hmotnost	86 kg
Materiál pracovní desky	Bambus

Pracovní deska tloušťka	50 mm
Pracovní deska délka	2000 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	600 kg
Tloušťka desky	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Stolové podnože Výška 800 mm	927000 800
Zadní stěna / odkládací poličkajednodílná Vhodné pro délku desek 2000 mm	927140 2000
Rohový plech Typ 1	927122 1
Tloušťka pracovní desky 50 mmz křížem klíženého bambusu Délka desky 2000 mm	926001 2000