

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario Basic, se zadní stěnou, výška 950 mm, deska z bukového Multiplexu, Délka desky: 2000mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 922034 2000 |
| GTIN | 4062406083281 |
| Třída artiklu | 9GG |

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Přídavná zadní stěna pro zvýšení nosnosti. S 1 × párem rohových plechů pro vyztužení.

Rozsah dodávky:

2 × podnože, 1 × pár rohových plechů, 1 × dvoudílná zadní stěna, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus a podnože světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

| | |
|-------------------------|-------------|
| Řada | vario Basic |
| Pracovní deska tloušťka | 50 mm |
| Pracovní deska hloubka | 750 mm |
| Výška | 950 mm |

| | |
|--|--|
| Hmotnost | 87 kg |
| Pracovní deska délka | 2000 mm |
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek |
| Tloušťka materiálu | 1 mm |
| Výška pracovního stolu | 950 mm |
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 600 kg |
| Tloušťka desky | 50 mm |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu | Pracovní stůl |

Příslušenství

| | |
|---|-------------|
| Stolové podnože Výška 900 mm | 927000 900 |
| Zadní stěna / odkládací poličkajednodílná Vhodné pro délku desek 2000 mm | 927140 2000 |
| Tloušťka pracovní desky 50 mmz bukového Multiplexu Délka desky 2000 mm | 926081 2000 |
| Rohový plech Typ 1 | 927122 1 |