

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario Basic, se zadní stěnou, výška 950 mm, deska Eluplan tmavá, Délka desky: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922037 1000
GTIN	4062406083298
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Přídavná zadní stěna pro zvýšení nosnosti. S 1 × párem rohových plechů pro vyztužení.

**Rozsah dodávky:**

2 × podnože, 1 × pár rohových plechů, 1 × dvoudílná zadní stěna, pracovní deska.

**Zvláštní příslušenství:**

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

**Lakování:**

Korpus a podnože světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Pracovní deska hloubka	750 mm
------------------------	--------

Hmotnost	51 kg
Pracovní deska délka	1000 mm
Řada	vario Basic
Materiál pracovní desky	Eluplan
Výška	950 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	600 kg
Tloušťka desky	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovní stůl

## Příslušenství

Rohový plech Typ 1	927122 1
Stolové podnože Výška 900 mm	927000 900
Pracovní desky tmavě šedým plastovým povlakem (Eluplan) Délka desky 1000 mm	926241 1000
Zadní stěna / odkládací polička jednodílná Vhodné pro délku desek 1000 mm	927140 1000