

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario Basic, se zadní stěnou, výška 950 mm, bambusová deska,  
Délka desky: 1500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922031 1500
GTIN	4062406083243
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Přídavná zadní stěna pro zvýšení nosnosti. S 1 × párem rohových plechů pro vyztužení.

**Rozsah dodávky:**

2 × podnože, 1 × pár rohových plechů, 1 × dvoudílná zadní stěna, pracovní deska.

**Zvláštní příslušenství:**

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

**Lakování:**

Korpus a podnože světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Pracovní deska délka	1500 mm
Hmotnost	69 kg
Pracovní deska hloubka	750 mm

Pracovní deska tloušťka	50 mm
Výška	950 mm
Materiál pracovní desky	Bambus
Řada	vario Basic
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	600 kg
Tloušťka desky	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovní stůl

## Příslušenství

Rohový plech Typ 1	927122 1
Tloušťka pracovní desky 50 mm z křížem klíženého bambusu Délka desky 1500 mm	926001 1500
Zadní stěna / odkládací polička jednodílná Vhodné pro délku desek 1500 mm	927140 1500
Stolové podnože Výška 900 mm	927000 900