

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario s podvěsnou skříňkou 16G, výška 850 mm, bambusová deska, 12×20G, Délka desky: 1000/3mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922041 1000/3
GTIN	4062406083335
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení. Zásuvkový blok 16G centrálně zamykatelný pomocí cylindrického zámku. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 100, 150

Rozsah dodávky:

2 × podnože, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Řada	vario
Pracovní deska hloubka	750 mm
Šířka zásuvkové skříňky	400 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Užitná šířka zásuvek	300 mm
Užitná šířka zásuvky v G	12
Výška	850 mm
Hmotnost	78 kg
Užitná výška zásuvkové skříňky	325 mm
Výška zásuvkové skříňky	400 mm
Počet zásuvek	3
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Pracovní deska délka	1000 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	12×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 003	950050 003
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927500 100
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927500 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927500 150
Rohový plech Typ 1	927122 1
Stolové podnože Výška 800 mm	927000 800
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/3	927300 400/3
Tloušťka pracovní desky 50 mmz křížem klíženého bambusu Délka desky 1000 mm	926001 1000