

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario s podvěsnou skříňkou 16G, výška 850 mm, bambusová deska, 12×20G, Délka desky: 1500/3mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922041 1500/3
GTIN	4062406083359
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení. Zásuvkový blok 16G centrálně zamykatelný pomocí cylindrického zámku. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 100, 150

Rozsah dodávky:

2 × podnože, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Užitná hloubka zásuvek	500 mm
------------------------	--------

Užitná šířka zásuvky v G	12
Užitná výška zásuvkové skříňky	325 mm
Výška zásuvkové skříňky	400 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Výška	850 mm
Počet zásuvek	3
Řada	vario
Hmotnost	92 kg
Pracovní deska délka	1500 mm
Užitná šířka zásuvek	300 mm
Šířka zásuvkové skříňky	400 mm
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	12×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927500 100
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Sada čistícího prostředku a konzervačního oleje Typ 1	926403 1
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 003	950050 003
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927500 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927500 75
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 400/3	927300 400/3
Rohový plech Typ 1	927122 1
Stolové podnože Výška 800 mm	927000 800