

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario se podvěsnou skříňkou 16G, výška 950 mm, deska z bukového Multiplexu, 12×20G, Délka desky: 2000/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922054 2000/2
GTIN	4062406083601
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení. Skříň zásuvek 16G s centrálním zamykáním zámek s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 75, 150

**Rozsah dodávky:**

2 × podnože, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

**Zvláštní příslušenství:**

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

**Lakování:**

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Pracovní deska hloubka	750 mm
------------------------	--------

Užitná šířka zásuvky v G	12
Užitná výška zásuvkové skříňky	225 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Užitná šířka zásuvek	300 mm
Výška	950 mm
Počet zásuvek	2
Výška zásuvkové skříňky	300 mm
Pracovní deska délka	2000 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Šířka zásuvkové skříňky	400 mm
Řada	vario
Hmotnost	97 kg
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	12×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

**Příslušenství**

Rohový plech Typ 1	927122 1
Stolové podnože Výška 900 mm	927000 900
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/2	927300 300/2
Tloušťka pracovní desky 50 mmz bukového Multiplexu Délka desky 2000 mm	926081 2000