

**HOLEX****Rounový brusný pás (A), 20×520 mm, Srovnání zrnitosti: 100****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	558481 100
GTIN	4045197719270
Třída artiklu	52E

**Popis****Provedení:**

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice, dlouhá životnost, **rovnoměrná konečná povrchová úprava, nízká tvorba tepla.**

**Použití:**

K dobroušení předbroušených a okartáčovaných povrchů pro stejné a reprodukovatelné výsledky. Vhodné též pro odstranění vzdušné koroze, lehkých znečištění a zbarvení.

**Technický popis**

Srovnání zrnitosti	100
Barva	hnědá
Stupeň jemnosti	hrubé
Provedení	A coarse
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Šířka brusného pásu	20 mm
Délka brusného pásu	520 mm
Atribut názvu produktu	20x520 mm
Druh produktu	Brusný pás s rounem

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití	15-20 m/s	
Ocel < 900 N/mm	vhodný	10 m/s	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	10 m/s	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	10 m/s	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	10 m/s	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	10 m/s	H
INOX	vhodný	10 m/s	
Ti	vhodný	10 m/s	
GG(G)	vhodný	10 m/s	K
CuZn	vhodný	10 m/s	N
Plasty, GFK	vhodný	10 m/s	
Dřevo	vhodný	10 m/s	
Laky	vhodný	10 m/s	
Uni	vhodný	10 m/s	
suché	vhodný		