

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario se zásuvkovým kontejnerem 24G, výška 950 mm, bambusová deska, 20×20G, Délka desky: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922531 2000
GTIN	4062406084158
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení. Zásuvkový blok 24G centrálně zamykatelný pomocí cylindrického zámku. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 125

Rozsah dodávky:

2 × podnože, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Užitná hloubka zásuvek	500 mm
------------------------	--------

Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Pracovní deska hloubka	750 mm
Hmotnost	117 kg
Pracovní deska délka	2000 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Řada	vario
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Počet zásuvek	1
Výška	950 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	125 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Výška zásuvkové skříňky	200 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm	927800 125
Rohový plech Typ 1	927122 1
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 200/1	927600 200/1
Tloušťka pracovní desky 50 mmz křížem klíženého bambusu Délka desky 2000 mm	926001 2000
Stolové podnože Výška 900 mm	927000 900