

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario se zásuvkovým kontejnerem 24G, výška 950 mm, deska z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 1500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922534 1500
GTIN	4062406084172
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení. Zásuvkový blok 24G centrálně zamykatelný pomocí cylindrického zámku. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 125

Rozsah dodávky:

2 × podnože, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Užitná výška zásuvkové skříňky	125 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Výška	950 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Počet zásuvek	1
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Výška zásuvkové skříňky	200 mm
Řada	vario
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Hmotnost	103 kg
Užitná šířka zásuvky v G	20
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Pracovní deska délka	1500 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm	927800 125
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 200/1	927600 200/1
Stolové podnože Výška 900 mm	927000 900
Rohový plech Typ 1	927122 1
Tloušťka pracovní desky 50 mmz bukového Multiplexu Délka desky 1500 mm	926081 1500