

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario se zásuvkovým kontejnerem 24G, výška 950 mm, deska Eluplan tmavá, 20×20G, Délka desky: 1500mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 922537 1500 |
| GTIN | 4062406084202 |
| Třída artiklu | 9GG |

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení. Zásuvkový blok 24G centrálně zamykatelný pomocí cylindrického zámku. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 125

Rozsah dodávky:

2 × podnože, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

| | |
|--|--|
| Užitná šířka zásuvky v G | 20 |
| Výška | 950 mm |
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 400 kg |
| Užitná výška zásuvkové skříňky | 125 mm |
| Hmotnost | 103 kg |
| Užitná hloubka zásuvek | 500 mm |
| Pracovní deska tloušťka | 50 mm |
| Výška zásuvkové skříňky | 200 mm |
| Šířka zásuvkové skříňky | 600 mm |
| Počet zásuvek | 1 |
| Užitná hloubka zásuvek v G | 20 |
| Užitná plocha zásuvek v G | 20×20 |
| Řada | vario |
| Pracovní deska hloubka | 750 mm |
| Hloubka zásuvkové skříňky | 650 mm |
| Užitná šířka zásuvek | 500 mm |
| Pracovní deska délka | 1500 mm |
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek |
| Tloušťka materiálu | 1 mm |
| Výška pracovního stolu | 950 mm |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg |
| Tloušťka desky | 50 mm |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % |
| Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut názvu produktu | 20×20G |
| Druh produktu | Pracovní stůl |

Příslušenství

| | |
|---|--------------|
| Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm | 927800 125 |
| Krytka zámku pro GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |
| Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 200/1 | 927600 200/1 |
| Rohový plech Typ 1 | 927122 1 |
| Pracovní deska tmavě šedým plastovým povlakem (Eluplan) Délka desky 1500 mm | 926241 1500 |
| Stolové podnože Výška 900 mm | 927000 900 |