

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario se podvěsnou skříňkou 16G, výška 950 mm, deska Eluplan tmavá, 12×20G, Délka desky: 1500/7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922137 1500/7
GTIN	4062406083915
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení. Zásuvkový blok 16G centrálně zamykatelný pomocí cylindrického zámku. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**Rozsah dodávky:**

1 × podnož, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

**Zvláštní příslušenství:**

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

**Lakování:**

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Užitná šířka zásuvek	300 mm
Počet zásuvek	7
Výška zásuvkové skříňky	900 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	800 mm
Řada	vario
Výška	950 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Šířka zásuvkové skříňky	400 mm
Hmotnost	127 kg
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Pracovní deska délka	1500 mm
Užitná šířka zásuvky v G	12
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	800 kg
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	12×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

## Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927500 150
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927500 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 200 mm	927500 200
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927500 75
Rohový plech Typ 1	927122 1
Korpus skříňky 16G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 900/7	927300 900/7
Stolové podnože Výška 900 mm	927000 900
Pracovní desky tmavě šedým plastovým povlakem (Eluplan) Délka desky 1500 mm	926241 1500