


Garant**SOGX 060305, HB6535, Typ: UNI**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 234042 UNI |
| GTIN | 4062406082994 |
| Třída artiklu | 21E |

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

Doporučení:

Při navrtávání s držákem č. 234015 a č. 234025 snižte posuv na 70 %.

Posuv f: 0,06 - 0,12 mm/ot.

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Řada | Vrtacka |
| Typ | UNI |
| Počet výměn/řezání | 4 |
| Povlak | TiN |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 060305 |
| Typ | HB6535 |
| Řezný materiál | TK |

| | |
|---------------|---|
| Posuv f | 0,06 - 0,12 mm/ot. |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro vrtání |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 270 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 250 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 220 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | omezené použití | 180 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | omezené použití | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | omezené použití | 150 m/min | M |
| CuZn | omezené použití | 250 m/min | N |
| mokrý max. | vhodný | | |