


Garant**SOGX 080407, HB6535, Typ: UNI**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	234062 UNI
GTIN	4062406084318
Třída artiklu	21E

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

Doporučení:

Při navrtávání s držákem č. 234015 a č. 234025 snižte posuv na 70 %.

Posuv f: 0,08 - 0,16 mm/ot.

Technický popis

Řada	Vrtacka
Typ	UNI
Počet výměn/řezání	4
Povlak	TiN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOGX 080407
Typ	HB6535
Řezný materiál	TK

Posuv f	0,08 - 0,16 mm/ot.
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	270 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	150 m/min	M
CuZn	omezené použití	250 m/min	N
mokrý max.	vhodný		