

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario se zásuvkovým kontejnerem 24G, výška 950 mm, deska z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 1500/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922634 1500/3
GTIN	4062406084530
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním zámkem s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100

**Rozsah dodávky:**

2 × podnož, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

**Zvláštní příslušenství:**

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

**Lakování:**

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Užitná šířka zásuvek	500 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Hmotnost	120 kg
Výška	950 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Řada	vario
Výška zásuvkové skříňky	300 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Pracovní deska délka	1500 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	225 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Počet zásuvek	3
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

## Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 50 mm	927800 50
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Stolové podnože Výška 900 mm	927000 900
Rohový plech Typ 1	927122 1
Tloušťka pracovní desky 50 mmz bukového Multiplexu Délka desky 1500 mm	926081 1500
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/3	927600 300/3