

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario se zásuvkovým kontejnerem 24G, výška 950 mm, deska z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 2000/3mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922634 2000/3
GTIN	4062406084547
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním zámek s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100

Rozsah dodávky:

2 × podnož, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Užitná šířka zásuvky v G	20
--------------------------	----

Hmotnost	134 kg
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Výška	950 mm
Výška zásuvkové skříňky	300 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Řada	vario
Užitná výška zásuvkové skříňky	225 mm
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Počet zásuvek	3
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Pracovní deska délka	2000 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 50 mm	927800 50
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Stolové podnože Výška 900 mm	927000 900
Rohový plech Typ 1	927122 1
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/3	927600 300/3
Tloušťka pracovní desky 50 mmz bukového Multiplexu Délka desky 2000 mm	926081 2000