

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario s podvěsnou skříňkou 24G, výška 850 mm, deska Eluplan tmavá, 20×20G, Délka desky: 1500/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922707 1500/5
GTIN	4062406084837
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení. <font>Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.</font> **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 75, 100, 125

**Rozsah dodávky:**

2 × podnože, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

**Zvláštní příslušenství:**

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

**Lakování:**

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

<font>Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.</font>

**Technický popis**

Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Výška	850 mm
Řada	vario
Počet zásuvek	5
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Hmotnost	141 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Pracovní deska délka	1500 mm
Výška zásuvkové skříňky	500 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná výška zásuvkové skříňky	425 mm
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

## Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 50 mm	927800 50
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm	927800 125
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Rohový plech Typ 1	927122 1
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 500/5	927600 500/5
Stolové podnože Výška 800 mm	927000 800
Pracovní deska tmavě šedým plastovým povlakem (Eluplan) Délka desky 1500 mm	926241 1500