

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario s podvěsnou skříňkou 24G, výška 850 mm, deska z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 2000/7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922764 2000/7
GTIN	4062406085018
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení.

<font>Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. </font>**100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

**Rozsah dodávky:**

1 × podnož, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

**Zvláštní příslušenství:**

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

**Lakování:**

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Počet zásuvek	7
---------------	---

Užitná výška zásuvkové skříňky	700 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Výška zásuvkové skříňky	800 mm
Výška	850 mm
Hmotnost	174 kg
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Pracovní deska délka	2000 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	800 kg
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Řada	vario
Užitná šířka zásuvky v G	20
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

**Příslušenství**

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 200 mm	927800 200
Tloušťka pracovní desky 50 mmz bukového Multiplexu Délka desky 2000 mm	926081 2000
Stolové podnože Výška 800 mm	927000 800
Rohový plech Typ 1	927122 1
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 800/7	927600 800/7