

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario se zásuvkovým kontejnerem 24G, výška 950 mm, deska Eluplan tmavá, 20×20G, Délka desky: 1000/5mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922717 1000/5
GTIN	4062406084912
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení.

Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 75, 100, 125

Rozsah dodávky:

2 × podnože, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Pracovní deska tloušťka	50 mm
Pracovní deska délka	1000 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Výška	950 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	425 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Výška zásuvkové skříňky	500 mm
Hmotnost	128 kg
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Počet zásuvek	5
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Řada	vario
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Pracovní deska hloubka	750 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G

Druh produktu

Pracovní stůl

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm	927800 125
Zásuvka Výška čela zásuvky 50 mm	927800 50
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Stolové podnože Výška 900 mm	927000 900
Pracovní deska tmavě šedým plastovým povlakem (Eluplan) Délka desky 1000 mm	926241 1000
Rohový plech Typ 1	927122 1
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 500/5	927600 500/5