

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario s podvěsnou skříňkou 24G, výška 850 mm, bambusová deska, 20×20G, Délka desky: 1500/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922761 1500/6
GTIN	4062406084943
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení.

<font>Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. </font>**100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

**Rozsah dodávky:**

1 × podnož, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

**Zvláštní příslušenství:**

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

**Lakování:**

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Výška zásuvkové skříňky	800 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	800 kg
Výška	850 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Užitná výška zásuvkové skříňky	700 mm
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Hmotnost	153 kg
Pracovní deska délka	1500 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Počet zásuvek	6
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Řada	vario
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

## Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927800 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm	927800 125
Zásuvka Výška čela zásuvky 50 mm	927800 50
Zásuvka Výška čela zásuvky 200 mm	927800 200
Stolové podnože Výška 800 mm	927000 800
Tloušťka pracovní desky 50 mm z křížem klíženého bambusu Délka desky 1500 mm	926001 1500
Rohový plech Typ 1	927122 1
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 800/6	927600 800/6