

**Brusný pás Cubitron™II 984F, 50×3500 mm, Zrnitost: 36****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558448 36
GTIN	4046719344642
Třída artiklu	53S

**Popis****Provedení:**

**Brusný pás Cubitron™ II 984F** s čistým, přesně tvarovaným keramickým zrnem na stabilním podkladu YF. **Vysoce výkonný brusný pás pro hrubé broušení** na stacionárních bruskách. Chladný brus díky pomocnému brusnému prostředku.

Tkanina YF (robustní) pro **stacionární brusky s vysokým pracovním tlakem.**

**Použití:**

Pro obrábění všech ocelí, velmi vhodné pro nesnadno obrobitelné materiály, jako jsou **ušlechtilá ocel, slitiny niklu, chrom, titan, hliník.**

**Upozornění:**

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526 a násl.

**Technický popis**

Zrnitost	36
Řada	Cubitron™II 984F

Brusivo	Keramické zrno
Zkratka brusiva	Keramické
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka brusného pásu	50 mm
Délka brusného pásu	3500 mm
Atribut názvu produktu	50×3500 mm
Druh produktu	Brusný pás

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití	35-40 m/s	
Ocel < 900 N/mm	vhodný	32-38 m/s	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	20-25 m/s	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	32-38 m/s	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	25-30 m/s	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	20-25 m/s	H
INOX	vhodný	18-30 m/s	
GG(G)	vhodný	30-45 m/s	K
mokrý max.	omezené použití		
suchý	vhodný		