

Garant**Upichovací planžeta Heavy Duty, neutrální, Výška planžety h₅ / šířka zápichu w: 100/8,0mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273558 100/8,0
GTIN	4062406085261
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Od výšky planžety 100 mm se čtyřmi lůžky destičky.

Vhodné pro:

Držák č. 273984 – 274000 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Technický popis

Výška planžety h ₅	100 mm
Pro maximální Ø obrobku	500 mm
Šířka zápichu w	8 mm
Celková délka L	500 mm
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Systemový klíč	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta

