

**Brusný minipás Ø 90×100 mm, 947A, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	568526 80
GTIN	4054596059108
Třída artiklu	53S

Popis**Provedení:**

Minipásy Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Prémiový brusný pás s přesně tvarovaným keramickým zrnem **Cubitron™ II** (samoostřící). S brusným prostředkem pro ještě chladnější brus.

Použití:

Na plošných bruskách a satinovacích strojích s upínacími válci č. 568570 / 568575 (otvor Ø 19 mm). Maximální otáčky 5 000 min⁻¹.

Výrazný náskok při výkonu na **obtížně obrobitelných materiálech**, jako je ušlechtilá ocel, slitiny niklu, chrom, hliník.

Zkratka brusiva: Keramické

Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1 %

Technický popis

Zrnitost	80
Ø brusného pásu	90 mm
Šířka brusného pásu	100 mm
Zkratka brusiva	Keramické

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Označení výrobce	947A

Příslušenství

Upínací válec Ø 90×100 mm Typ AIR	568580 AIR
Upínací válec Ø 90×100 mm Typ HARD	568580 HARD
Upínací válec Ø 90×100 mm Typ SOFT	568580 SOFT