

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario se zásuvkovým kontejnerem 24G, dvířka, výška 850 mm, bambusová deska, 20×20G, Délka desky: 1500/T2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922781 1500/T2
GTIN	4062406085193
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení. <font>Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.</font> **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 75, 75

Výška dvířek mm: 525

Počet výškově nastavitelných polic: 1

**Rozsah dodávky:**

1 × podstavec, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami a dvířky, pracovní deska.

**Lakování:**

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Užitná šířka zásuvky v G	20
--------------------------	----

Počet zásuvek	2
Hmotnost	119 kg
Pracovní deska hloubka	750 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Výška zásuvkové skříňky	800 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Pracovní deska délka	1500 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	700 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Řada	vario
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	800 kg
Výška	850 mm
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

## Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Stolové podnože Výška 800 mm	927000 800
Tloušťka pracovní desky 50 mmz křížem klíženého bambusu Délka desky 1500 mm	926001 1500
Skříň 24G s dvířky s pravým dorazem / zásuvkami Výška / počet zásuvek 800/2	927610 800/2
Rohový plech Typ 1	927122 1