

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario se zásuvkovým kontejnerem 24G, dvířka, výška 950 mm, bambusová deska, 20×20G, Délka desky: 2000/T3mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922791 2000/T3
GTIN	4062406085469
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení.

Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100

Výška dvířek mm: 525

Počet výškově nastavitelných polic: 1

Rozsah dodávky:

1 × podstavec, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami a dvířky, pracovní deska.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Užitná plocha zásuvek v G	20×20
---------------------------	-------

Pracovní deska hloubka	750 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Řada	vario
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	800 kg
Užitná výška zásuvkové skříňky	800 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Výška zásuvkové skříňky	900 mm
Hmotnost	143 kg
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Pracovní deska délka	2000 mm
Výška	950 mm
Počet zásuvek	3
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Sada čistícího prostředku a konzervačního oleje Typ 1	926403 1
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Sada zásobníků na drobné díly easyPick Typ 75/2	950300 75/2
Posuvná úchytka pro GridLine Typ KO12	914226 KO12
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Dílenská sada Počet nástrojů 22	955071 22
Sada šroubováků Počet nástrojů 10	953521 10
Podložka z měkkého PVC transparentní Šířka 2000 mm	951951 2000
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 75/3	950320 75/3
Sada zásobníků na drobné díly easyPick Typ 75/3	950300 75/3
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 100/2	950320 100/2
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 20X20	951910 20X20
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 75/2	950320 75/2
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Rohož pro zásuvky Rozměr v G 20X20	951830 20X20
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 75/1	950320 75/1
Sada zásobníků na drobné díly easyPick Typ 75/1	950300 75/1
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek,5-dílná Rozměr v G 20X20	951885 20X20
Sada kleští Počet nástrojů 5	954305 5
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 100/1	950320 100/1
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 100/3	950320 100/3

Skříň 24G s dvířky s pravým dorazem / zásuvkami Výška / počet zásuvek 900/3

927610 900/3

Stolové podnože Výška 900 mm

927000 900

Rohový plech Typ 1

927122 1

Tloušťka pracovní desky 50 mm z křížem klíženého bambusu Délka desky 2000 mm

926001 2000